




## Körfutás ellenőrző készülék köszörült mérőfelülettel, mérőóra nélkül, Csúcsmagasság: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	443000 50
GTIN	4030234000169
Árucikk kategória	46K

### Leírás

#### Kivitel:

**Mérőóra állvány:** Finombeállítással és 8 H7 felfogó furattal. A keresztkar magasságban és minden irányban tetszőlegesen állítható. **Szegnyerek:** Eltolhatóak. Bal szegnyereg fix csúccsal, jobb szegnyereg mozgó csúccsal. **Mérőpad:** Pontosan köszörülve 2 T horonnyal. Szegnyerek (H7 tűrés) ill. a mérőállvány felfogásához. **Síklapúság DIN 874 szerint.**

#### Felhasználás:

Körköröség és síkpontosság mérésére, valamint párhuzamosság és átmérő összehasonlító vizsgálatára.

#### Tartalom:

Mérőpad, mérőállvány Szegnyerek prizmák nélkül.

### Műszaki leírás

Alaplap hossza	350 mm
Keresztkar hossza	60 mm
Oszlop Ø	16 mm
Alaplap szélessége	100 mm
Szegnyerek oldal-, ill. magasságazonossága	±0,01 mm
Súly	8 kg

Csúcsmagasság	50 mm
Teljes hossz mérőállvány nélkül	110 mm
T-horony szélessége H7	10 mm
Keresztkar Ø	16 mm
Csúcs támasz Ø	16 mm
Oszlopmagasság	150 mm
Maximum csúcs távolság	200 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Maximális terhelhetőség páronként	10 kg
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék

## Tartozék

Görgető bak pár, állítható magasságú Maximális munkadarab Ø-höz 32 mm	443050 32
Görgető bak pár Csúcsmagassághoz 50/75 mm	443160 50/75
Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 200 mm	443295 200
Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 130 mm	443295 130