


PLANOLITH**Univerzális finom mérőasztal Gránit, Asztal hossza: 260mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442550 260
GTIN	2050001037046
Árucikk kategória	46H

Leírás**Kivitel:**

Finom leppelt mérőfelület. Nagyon merev és masszív felépítés. Maximális minőségű és keménységű természetes gránitlap.

Krómozott oszlop meredek menettel, a keresztkarok durva beállításához. A merev mérőkar egy **párhuzamosan állítható finombeállítóval** rendelkezik. Felfogó furat mérőórákhoz és finomkijelzőkhöz Ø 8 mm.

Síklopúság ≤ 2 µm.

Műszaki leírás

Asztal szélessége	140 mm
Mérési magasság maximum	200 mm
Oszlop Ø	35 mm
Mérőfelület szélessége	140 mm
Mérőfelület hossza	200 mm
Súly	9,5 kg

Kinyúlás	120 mm
Asztal hossza	260 mm
Szabvány	DIN 876
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Mérőasztal

Szolgáltatások

KalibrálásMérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------