




Körfutás ellenőrző készülék köszörült mérőfelülettel, mérőóra nélkül, Csúcsmagasság: 75mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	443000 75
GTIN	4030234000176
Árucikk kategória	46K

Leírás

Kivitel:

Mérőóra állvány: Finombeállítással és 8 H7 felfogó furattal. A keresztkar magasságban és minden irányban tetszőlegesen állítható. **Szegnyerek:** Eltolhatóak. Bal szegnyereg fix csúccsal, jobb szegnyereg mozgó csúccsal. **Mérőpad:** Pontosan köszörülve 2 T horonnyal. Szegnyerek (H7 tűrés) ill. a mérőállvány felfogásához. **Síklapúság DIN 874 szerint.**

Felhasználás:

Körköröség és síkpontosság mérésére, valamint párhuzamosság és átmérő összehasonlító vizsgálatára.

Tartalom:

Mérőpad, mérőállvány Szegnyerek fent 90°-os prizmákkal, nem központos vagy extra hosszú alkatrészek befogására (maximális munkadarab \varnothing 20 mm).

Műszaki leírás

Teljes hossz mérőállvány nélkül	150 mm
Szegnyerek oldal-, ill. magasságazonossága	$\pm 0,01$ mm
Keresztkar hossza	60 mm
Oszlopmagasság	150 mm
Alaplap szélessége	110 mm

T-horony szélessége H7	10 mm
Oszlop Ø	16 mm
Súly	12 kg
Maximum csúcstávolság	350 mm
Keresztkar Ø	16 mm
Csúcstámasz Ø	16 mm
Alaplap hossza	500 mm
Csúcsmagasság	75 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Maximális terhelhetőség páronként	10 kg
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék

Tartozék

Görgető bak pár, állítható magasságú Maximális munkadarab Ø-höz 32 mm	443050 32
Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 200 mm	443295 200
Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 130 mm	443295 130
Görgető bak pár Csúcsmagassághoz 50/75 mm	443160 50/75