


**PLANOLITH****Univerzális finom mérőasztal Gránit, Asztal hossza: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442550 300
GTIN	2050001037053
Árucikk kategória	46H

**Leírás****Kivitel:**

Finom leppelt mérőfelület. Nagyon merev és masszív felépítés. Maximális minőségű és keménységű természetes gránitlap.

Krómozott oszlop meredek menettel, a keresztkarok durva beállításához. A merev mérőkar egy **párhuzamosan állítható finombeállítóval** rendelkezik. Felfogó furat mérőórákhoz és finomkijelzőkhöz Ø 8 mm.

**Síklopúság ≤ 2 µm.**

**Műszaki leírás**

Mérőfelület szélessége	200 mm
Mérőfelület hossza	240 mm
Asztal szélessége	200 mm
Oszlop Ø	35 mm
Asztal hossza	300 mm
Kinyúlás	120 mm

Súly	13 kg
Mérési magasság maximum	200 mm
Szabvány	DIN 876
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Mérőasztal

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------