



Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418300 300
GTIN	4045197203656
Árucikk kategória	41Z

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott mérőszín és nóniusz. Állítható nóniusz. Kontrasztos skálázás. **Mérő és felfekvő felületek finoman leppelve.** A kiegészítő hidakkal (418744 sz.) nagyobb hídhosszak is elérhetőek.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő hidak 418744 sz. (180 – 320 mm).

Műszaki leírás

Mérőszín keresztmetszete	11×4 mm
Nóniusz-hossz	39 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Osztás	1/20 mm
Híd hossza	100 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Kalibrálás	A1
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320
Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180