




## Körfutás ellenőrző készülék köszörült mérőfelülettel, mérőóra nélkül, Csúcsmagasság: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	443000 100
GTIN	4030234000183
Árucikk kategória	46K

### Leírás

#### Kivitel:

**Mérőóra állvány:** Finombeállítással és 8 H7 felfogó furattal. A keresztkar magasságban és minden irányban tetszőlegesen állítható. **Szegnyerek:** Eltolhatóak. Bal szegnyereg fix csúccsal, jobb szegnyereg mozgó csúccsal. **Mérőpad:** Pontosan köszörülve 2 T horonnyal. Szegnyerek (H7 tűrés) ill. a mérőállvány felfogásához. **Síklapúság DIN 874 szerint.**

#### Felhasználás:

Körköröség és síkpontosság mérésére, valamint párhuzamosság és átmérő összehasonlító vizsgálatára.

#### Tartalom:

Mérőpad, mérőállvány Szegnyerek prizmák nélkül.

### Műszaki leírás

Csúcsmagasság	100 mm
Keresztkar Ø	16 mm
Teljes hossz mérőállvány nélkül	200 mm
Alaplap hossza	700 mm
Alaplap szélessége	180 mm
Keresztkar hossza	125 mm

Maximum csúcstávolság	450 mm
Oszlop Ø	22 mm
Szegnyergek oldal-, ill. magasságonossága	±0,01 mm
Oszlopmagasság	200 mm
Súly	35 kg
Csúcstámasz Ø	22 mm
T-horony szélessége H7	12 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Maximális terhelhetőség páronként	20 kg
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék

## Tartozék

Görgető bak pár, állítható magasságú Maximális munkadarab Ø-höz 65 mm	443050 65
Görgető bak pár Csúcsmagassághoz 100 mm	443160 100