


PLANOLITH**Univerzális finom mérőasztal gránit, kerámia bevonattal, Asztal hossza: 260mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442560 260
GTIN	2050001048066
Árucikk kategória	46H

Leírás**Kivitel:**

Finom leppelt mérőfelület. Nagyon merev és masszív felépítés. Maximális minőségű és keménységű természetes gránitlap.

Krómozott oszlop meredek menettel, a keresztkarok durva beállításához. A merev mérőkar egy **párhuzamosan állítható finombeállítóval** rendelkezik. Felfogó furat mérőórákhoz és finomkijelzőkhöz Ø 8 mm.

Síklapúság ≤ 2 µm.

Rendkívül kopásálló kerámia bevonattal (10×keményebb a gránitnál).

Felhasználás:

Különösen pontos és stabil mérőasztalként univerzálisan használható mindenféle vizsgálati folyamathoz, különösen párhuzamosság mérésekhez.

Műszaki leírás

Asztal hossza	260 mm
Oszlop Ø	35 mm
Mérési magasság maximum	200 mm

Kinyúlás	120 mm
Mérőfelület szélessége	140 mm
Mérőfelület hossza	200 mm
Asztal szélessége	140 mm
Súly	9,5 kg
Szabvány	DIN 876
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Mérőasztal

Szolgáltatások

KalibrálásMérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------