


**HOLEX****Horgas mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418500 200
GTIN	4045197203694
Árucikk kategória	41Z

**Leírás****Kivitel:**

Mattkrómozott nóniusz. Mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Lehajlított karcsú mérősin osztással mindkét oldalon. A mérősin átfordításával normál mélységmérő **tolómérőként is használható**. Finomköszörült mérőfelületek.

**Tartalom:**

500L méret dobozban.

**Műszaki leírás**

Nóniusz-hossz	39 mm
Mérősin keresztmetszete	8×3 mm
Horog mérete b	5 mm
Híd hossza	100 mm
Horog mérete a	20 mm
Osztás	1/20 mm
Méréstartomány	0 - 200 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A2
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021230 200
KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021220 200