




Körfutás ellenőrző készülék köszörült mérőfelülettel, mérőóra nélkül, Csúcsmagasság: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	443000 150
GTIN	4030234000305
Árucikk kategória	46K

Leírás

Kivitel:

Mérőóra állvány: Finombeállítással és 8 H7 felfogó furattal. A keresztkar magasságban és minden irányban tetszőlegesen állítható. **Szegnyergek:** Eltolhatóak. Bal szegnyereg fix csúccsal, jobb szegnyereg mozgó csúccsal. **Mérőpad:** Pontosan köszörülve 2 T horonnyal. Szegnyergek (H7 tűrés) ill. a mérőállvány felfogásához. **Síklapúság DIN 874 szerint.**

Felhasználás:

Körköröség és síkpontosság mérésére, valamint párhuzamosság és átmérő összehasonlító vizsgálatára.

Tartalom:

Mérőpad, mérőállvány Szegnyergek prizmák nélkül.

Műszaki leírás

Csúcs támasz \emptyset	22 mm
Alaplap hossza	700 mm
Alaplap szélessége	180 mm
Súly	38 kg
Szegnyergek oldal-, ill. magasságazonosság	$\pm 0,01$ mm
Oszlop \emptyset	22 mm

Csúcsmagasság	150 mm
Maximum csúcstávolság	450 mm
Oszlopmagasság	250 mm
Teljes hossz mérőállvány nélkül	250 mm
Keresztkar hossza	125 mm
Keresztkar Ø	16 mm
T-horony szélessége H7	12 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Maximális terhelhetőség páronként	20 kg
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék

Tartozék

Görgető bak pár Csúcsmagassághoz 100 mm	443160 100
Görgető bak pár, állítható magasságú Maximális munkadarab Ø-höz 65 mm	443050 65