

**Kis mérőasztal, Típus: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442930 50
GTIN	4030234000008
Árucikk kategória	46K

Leírás**Kivitel:**

Erős öntött láb stabil mérőoszloppal és erős mérőóra-tartóval. Az asztalfelület edzett, köszörült és leppelt. Mérőóra-befogó Ø 8 mm.

Asztalfelület porhornyokkal. Stabil kivitel finombeállítás nélkül.

Síklopúság $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibrálás: D1

Kinyúlás: 49 mm

Mérési magasság maximum: 100 mm

Oszlop Ø: 22 mm

Asztal Ø: 50 mm

Teljes magasság: 200 mm

Súly: 2,3 kg

Műszaki leírás

Oszlop Ø	22 mm
Kinyúlás	49 mm
Súly	2,3 kg

Mérési magasság maximum	100 mm
Teljes magasság	200 mm
Asztal Ø	50 mm
Szabvány	DIN 876/0
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Kis mérőasztal

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	016220 400X400
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Mérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400