

**Görgető bak pár, állítható magasságú, Maximális munkadarab Ø-höz: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	443050 32
GTIN	4030234000435
Árucikk kategória	46K

Leírás**Felhasználás:**

Nem központos vagy extra hosszú alkatrészek befogására.
Különböző átmérőjű alkatrészekhez is.

Alkalmazható:

443000 sz. 50 és 75 méretű / 443210 sz. körfutás ellenőrző készülék.

Műszaki leírás

Maximális munkadarab Ø-höz	32 mm
Csúcsmagasság	66 (d = 10-nél) mm
h6 horonycsap szélessége	10 mm
Ø tartomány	2 - 32 mm
Maximális terhelhetőség páronként	20 kg
Termék fajtája	Görgető bak