

**Kis mérőasztal, Típus: 68****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442930 68
GTIN	4030234000015
Árucikk kategória	46K

Leírás**Kivitel:**

Erős öntött láb stabil mérőoszloppal és erős mérőóra-tartóval. Az asztalfelület edzett, köszörült és leppelt. Mérőóra-befogó Ø 8 mm.

Asztalfelület porhórnokkal. Stabil kivitel finombeállítás nélkül.

Síklopúság ≤ 5 µm.

Kalibrálás: D1

Kinyúlás: 90 mm

Mérési magasság maximum: 100 mm

Oszlop Ø: 22 mm

Keresztkar Ø: 18 mm

Asztal hossza: 68 mm

Asztal szélessége: 60 mm

Műszaki leírás

Asztal szélessége	60 mm
Teljes magasság	200 mm
Oszlop Ø	22 mm

Keresztkar Ø	18 mm
Mérési magasság maximum	100 mm
Kinyúlás	90 mm
Asztal hossza	68 mm
Súly	3,5 kg
Szabvány	DIN 876/0
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Kis mérőasztal

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	016220 400X400
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Mérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400