

HOLEX**Horgas mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 500Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418500 500L
GTIN	4045197203724
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott nóniusz. Mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Lehajlított karcsú mérősin osztással mindkét oldalon. A mérősin átfordításával normál mélységmérő **tolómérőként is használható**. Finomköszörült mérőfelületek.

Tartalom:

500L méret dobozban.

Műszaki leírás

Horog mérete b	10 mm
Horog mérete a	36 mm
Mérősin keresztmetszete	20×5 mm
Osztás	1/20 mm
Nóniusz-hossz	39 mm
Méréstartomány	0 - 500 mm
Híd hossza	250 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Mérési eltérés E MPE	±0,1 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A2
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 500 mm	021220 500
DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 500 mm	021230 500