



## Görgető bak pár, állítható magasságú, Maximális munkadarab Ø-höz: 65mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 443050 65     |
| GTIN              | 4030234000428 |
| Árucikk kategória | 46K           |

### Leírás

#### Felhasználás:

Nem központos vagy extra hosszú alkatrészek befogására.  
Különböző átmérőjű alkatrészekhez is.

#### Alkalmazható:

443000 sz. 100 és 150 méretű körfutás ellenőrző készülék.

### Műszaki leírás

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Csúcsmagasság                     | 99 (d = 10-nél) mm |
| h6 horonycsap szélessége          | 12 mm              |
| Maximális munkadarab Ø-höz        | 65 mm              |
| Ø tartomány                       | 2 - 65 mm          |
| Maximális terhelhetőség páronként | 30 kg              |
| Termék fajtája                    | Görgető bak        |