



Duplahorgas mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418520 200
GTIN	4045197203731
Árucikk kategória	41Z

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek.

Felhasználás:

Univerzálisan használható mélységmérésekhez, távolságokhoz, mélyedésekhez és beszúrásokhoz – különösen furatokban is. Kérjük ügyeljen az a méretre.

Műszaki leírás

Híd hossza	100 mm
Osztás	1/20 mm
Nóniusz-hossz	39 mm
Mérősin keresztmetszete	10×3 mm
Méréstartomány	0 - 200 mm
Horog mérete a	23 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A2
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021220 200
DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021230 200