

**Garant****Szerszámbemérő készülék, Típus: VG1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Árucikk kategória	31E

**Leírás****Kivitel:**

- **15 colores érintőképernyő, a szimbólumokkal magától értetődően és egyszerűen kezelhető.**
- **Kalibráláshoz kialakított felületekkel az alap befogón.**
- **Digitális kamera 24-szeres nagyítással**
- **Mindkét tengely (X / Z) gyorsállítású, külön-külön, vagy egyidejűleg.**
- **Mindkét tengely finombeállítással (X / Z).**
- **4x90° orsó indexálás és orsófék.**
- **Az orsó kör- és síkfutás hibája max. 2 µm.**

A készülék az opcionálisan megvásárolható, gyártáshoz kapcsolódó Hoffmann Group Connected szoftverrel együtt működik.

**Előny:**

Ez az eszköz egy kompatibilis építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése lehetséges a megfelelő moduláris felépítésű szoftverrel együtt.

**Felhasználás:**

Szerszámoknak a gépnél ill. gyártószigeten történő beméréséhez és előbeállításához.

**Tartalom:**

Az alapbefogónál lévő hitelesítő eszköz, billentyűzet, tárolólemez, vágóél tisztító és a világnyelveket tartalmazó mérőszoftver.

**Opcionális tartozék:**

- **Alapszekrény 354767 sz.**
- **Szűkítők 354771; 354773; 354775; 354777; 354779 sz.**

- Címkenyomtató 085505 sz. LW550 méret (DYMO).
- Címkék 085565 sz.
- Porvédő burkolat 354789 sz. 1 méret.

**Figyelem:**

A kép az eredetitől eltérhet.

## Műszaki leírás

Súly	150 kg
Mérésvezérlés	PC mérőelektronika
Alap szélessége	860 mm
Mélység	590 mm
Teljes szélesség	1500 mm
Gyorsállítás	Elektromágneses
Mérési eljárás	Képfeldolgozás 15 col érintőképernyő
Magasság	1060 mm
Alapbefogó	SK50
Orsóterhelés	100 kg
Méréstartomány X	400 mm
Méréstartomány Z	500 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Sorozat	Hoffmann Group Connected
Sorozat	VG1
Interfész	Hoffmann Group Connected
Termék fajtája	Beállító készülék

## Tartozék

Cím-címke készlet, fehér Címke szélesség×címke hossz 36X89 mm	085565 36X89
Porvédő burkolat, 2 darabos Típus 1	354789 1

Alapszekrény szerszámbemérő készülékhez Szélesség 1500 mm	354767 1500
Cím-címke készlet, fehér Címke szélesség×címke hossz 28X89 mm	085565 28X89
Forgásközéppont-mérő készülék	354785
Vágóél tisztító	354788
SzűkítőSK50 / HSK SK-Alaptartó / szűkítő-HSK 50/H100	354775 50/H100
SzűkítőSK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V40	354773 50/V40
SzűkítőSK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V20	354773 50/V20
SzűkítőSK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V30	354773 50/V30
SzűkítőSK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V50	354773 50/V50
SzűkítőSK50 / PSC SK-Alaptartó / szűkítő-PSC 50/C63	354777 50/C63
SzűkítőSK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V16	354773 50/V16
SzűkítőSK50 / VDI SK-Alaptartó / szűkítő-VDI 50/V25	354773 50/V25
SzűkítőSK50 / HSK SK-Alaptartó / szűkítő-HSK 50/H50	354775 50/H50
SzűkítőSK50 / HSK SK-Alaptartó / szűkítő-HSK 50/H63	354775 50/H63
SzűkítőSK50 / HSK SK-Alaptartó / szűkítő-HSK 50/H40	354775 50/H40
SzűkítőSK50 / PSC SK-Alaptartó / szűkítő-PSC 50/C32	354777 50/C32
SzűkítőSK50 / PSC SK-Alaptartó / szűkítő-PSC 50/C40	354777 50/C40
SzűkítőSK50 / PSC SK-Alaptartó / szűkítő-PSC 50/C50	354777 50/C50
SzűkítőSK50 / PSC SK-Alaptartó / szűkítő-PSC 50/C80	354777 50/C80