

HOLEX**Duplahorgas mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418520 300
GTIN	4045197203748
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott mérőszín és nónius, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek.

Felhasználás:

Univerzálisan használható mélységmérésekhez, távolságokhoz, mélyedésekhez és beszúrásokhoz – különösen furatokban is. Kérjük ügyeljen az a méretre.

Műszaki leírás

Nónius-hossz	39 mm
Osztás	1/20 mm
Mérőszín keresztmetszete	10×3 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Horog mérete a	23 mm
Híd hossza	100 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,08 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A2
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021220 300
DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021230 300