

**Kis mérőasztal, Típus: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442934 80
GTIN	4045197551269
Árucikk kategória	42D

**Leírás****Kivitel:**

Erős öntött láb stabil mérőoszloppal és erős mérőóra-tartóval. Az asztalfelület edzett, köszörült és leppelt. Mérőóra-befogó  $\varnothing$  8 mm.

Asztalfelület porhornyokkal. Stabil kivitel finombeállítás nélkül.

**Síklapúság  $\leq 5 \mu\text{m}$ .**

Kalibrálás: D1

Kinyúlás: 60 mm

Mérési magasság maximum: 110 mm

Oszlop  $\varnothing$ : 24,4 mm

Asztal hossza: 80 mm

Asztal szélessége: 80 mm

Teljes magasság: 210 mm

**Műszaki leírás**

Kinyúlás	60 mm
Asztal szélessége	80 mm
Súly	2,5 kg

Mérési magasság maximum	110 mm
Oszlop Ø	24,4 mm
Asztal hossza	80 mm
Teljes magasság	210 mm
Szabvány	DIN 876/0
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Kis mérőasztal

### Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	016220 400X400
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940