

**Mahr****Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418702 150
GTIN	4059192003449
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősín elől finom, edzett,  $\varnothing$  1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610, mérőbetét távolságmérésekhez 418630.

Adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Mérősín keresztmetszete	16×4 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Híd hossza	100 mm
LCD kijelző számmagassága	8,5 mm
Kalibrálás	A1

Interfész	USB-interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

## Tartozék

Adó Típus S4E	498966 S4E
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2

Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Kiegészítő híd 300 mm	418610
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965