

Mitutoyo

Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, Előrajzolási magasság: 1000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	445152 1000
GTIN	4946368583341
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, digitális kijelzőn. Elemes üzemmód nagyon csekély áramfogyasztással. Értékrögzítő nyomógomb – a mérési eredmény gombnyomással rögzíthető. Minden fontos rész edzett. Nagy stabilitás a két egymás mellett álló, párhuzamos, a belső oldalon bemart fogazott felületekkel rendelkező edzett mérőoszlop miatt (1000-es méret 3 mérőoszloppal). **A 2 Preset érték** lehetővé teszi a referenciák tárolását (pl. gránitlap és munkadarab). **Keményfémbetűes rajztű.** Erős, talp edzett és tükrösített felfekvő felülettel. A kijelző ház hátoldalán egy gyorsállító forgatókar és finombeállító recézett kerék található.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., 357-es méret, 1 fedél, 1 keményfém rajztű 445230 sz.

Opcionális tartozék:

445180 sz. négyszög tartó mérőórák és szögtapintós mérőórák befogására, 445250 sz. központ beállító, 453500 sz. szögmérő, 453520 sz. tartó és 497080 sz. adatkábel.

Műszaki leírás

Talpfelület szélesség	150 mm
-----------------------	--------

Előrajzolósi magasság	1000 mm
Talpfelület hossz	250 mm
Hibahatár	0,07 mm
Leolvasás	0,005 mm
Elem élettartama kb.	3500 óra
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024630 1000
DAkkS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024640 1000

Tartozék

Univerzális szögmérő nagyítóval Sínhossz 150 mm	453500 150
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Univerzális szögmérő nagyítóval Sínhossz 500 mm	453500 500
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2

Négyszög-tartókar	445180
Univerzális szögmérő nagyítóval Sínhossz 300 mm	453500 300
Adó Típus S1	498966 S1
Tartó szögmérő befogására	453520
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzolósi magasság 200 mm	443510 200
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzolósi magasság 300 mm	443510 300