

**Mahr****Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolási magasság: 350mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445000 350
GTIN	4059192016807
Árucikk kategória	43B

**Leírás****Kivitel:**

Kontrasztos, 12 mm magas LCD-kijelző. Ergonomikus, stabil láb edzett és leppelt felfekvő felülettel a könnyű és rántásmentes eltolás érdekében. Edzett, rozsdamentes acél sín és tolóka. Nagy kézikerek pozicionáláshoz és méréshez. Kiegészítő **finombeállítás és rögzítőcsavar**.

**Tartalom:**

1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 db 445002 sz. keményfémbetétes rajztű.

**Opcionális tartozék:**

Tartó szögtapintós mérőórákhoz és mérőórákhoz 445004 sz., adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Talpfelület hossz	180 mm
Talpfelület szélesség	98 mm
Súly	4,8 kg
Mérőoszlop keresztmetszet	35×15 mm
Előrajzolási magasság	350 mm
Hibahatár	0,04 mm

Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

## Szolgáltatások

Kalibrálás Magasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm

024630 1000

## Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Tartalék rajztű, keményfém betétes	445002
Adó Típus S4E	498966 S4E
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus USB2	498938 USB2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975