

Mahr**Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolási magasság: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445000 600
GTIN	4059192016814
Árucikk kategória	43B

Leírás**Kivitel:**

Kontrasztos, 12 mm magas LCD-kijelző. Ergonomikus, stabil láb edzett és leppelt felfekvő felülettel a könnyű és rántásmentes eltolás érdekében. Edzett, rozsdamentes acél sín és tolóka. Nagy kézikerek pozicionáláshoz és méréshez. Kiegészítő **finombeállítás és rögzítőcsavar**.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 db 445002 sz. keményfémbetétes rajztű.

Opcionális tartozék:

Tartó szögtapintós mérőórákhoz és mérőórákhoz 445004 sz., adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Talpfelület szélesség	98 mm
Súly	6,2 kg
Előrajzolási magasság	600 mm
Mérőoszlop keresztmetszet	35×15 mm
Talpfelület hossz	180 mm
Hibahatár	0,05 mm

Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

Kalibrálás Magasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm

024630 1000

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498938 USB2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Adó Típus S4E	498966 S4E
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tartalék rajztű, keményfém betétes	445002