



T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett, Típus: 1616250



Rendelési adatok

Rendelés száma	375300 1616250
GTIN	4020772081003
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Komplett, extra erős 375340 sz. alátéttel és 375385 sz. magas anyával.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

Magasság k	9 mm
T-horony névleges méret	16 mm
Kő szélessége e	25 mm
Keskeny kő szélessége a	15,7 mm
Menethossz b	150 mm
Menet G	M16
Hossz L	250 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar