

HOLEX**Digitális mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418802 500
GTIN	4045197528896
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, digitális kijelző. Optimális siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőhíd keménybevonatos alumíniumból, két, egymáshoz képest 90°-kal elforgatott furattal (M2,5) mérőbetétek rögzítéséhez.

Tartalom:

Inkluzív mérőtapintó 434900sz. 2 méret, 3mérőhíd (150, 300 és 450 mm), 1elem 081560sz. LR44 méret és gyári kalibrálási bizonyítvány.

Opcionális tartozék:

Mindegyik 434900 – 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó M2,5 menettel.

Műszaki leírás

Mérőszín keresztmetszete	23,5 × 9 mm
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 500 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,05 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 LR44
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes

Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500

Tartozék

Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44	081560 LR44
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2

Acél tapintó Típus 14/20

434900 14/20