

**T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett, Típus: 1816100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375300 1816100
GTIN	4020772081027
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Komplett, extra erős 375340 sz. alátéttel és 375385 sz. magas anyával.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	18 mm
Magasság k	10 mm
Menethossz b	65 mm
Keskeny kő szélessége a	17,7 mm
Kő szélessége e	28 mm
Menet G	M16
Hossz L	100 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar