

Mitutoyo

Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék jelző tapintóval, Előrajzolósi magasság: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	445222 300
GTIN	2050001062291
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, digitális kijelzőn. Elemes üzemmód nagyon csekély áramfogyasztással. Értékrögzítő nyomógomb – a mérési eredmény gombnyomással rögzíthető. Minden fontos rész edzett. Nagy stabilitás a két egymás mellett álló, párhuzamos, a belső oldalon bemart fogazott felületekkel rendelkező edzett mérőoszlop miatt (1000-es méret 3 mérőoszloppal). **A 2 Preset érték** lehetővé teszi a referenciák tárolását (pl. gránitlap és munkadarab). **Keményfémbetűes rajztű.** Erős, talp edzett és tükrösített felfekvő felülettel. A kijelző ház hátoldalán egy gyorsállító forgatókar és finombeállító recézett kerék található. További **jelzőtapintóval.** Különösen alkalmas abszolút mérésekhez, összehasonlító mérésekhez és láncmérések méréséhez.

Felhasználás:

A mérőfelület megérintésekor a tapintó akusztikus jelzést ad. A mért érték továbbmozgás (2 mm szabad löket) esetén is rögzül, könnyű kezelhetőség. **A tapintófej Ø-t automatikusan figyelembe veszi.**

Tartalom:

1 elem 081560 sz., 357-es méret, 1 fedél, 1 keményfém rajztű 445230 sz., 1 jelzőtapintó.

Opcionális tartozék:

445180 sz. négyszög tartó mérőórák és szögtapintós mérőórák befogására, 445250 sz. központ beállító, 453500 sz. szögmérő, 453520 sz. tartó és 497080 sz. adatkábel.

Műszaki leírás

Előrajzolósi magasság	300 mm
Talpfelület szélesség	91 mm
Talpfelület hossz	135 mm
Hibahatár	0,02 mm
Leolvasás	0,005 mm
Elem élettartama kb.	3500 óra
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024640 300
KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024630 300

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Univerzális szögmérő nagyítóval Sínhossz 300 mm	453500 300
Tartalék rajztű, keményfém betétes	445230
Univerzális szögmérő nagyítóval Sínhossz 500 mm	453500 500

Adó Típus S1	498966 S1
Négyszög-tartókar	445180
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Tartó szögmérő befogására	453520
Univerzális szögmérő nagyítóval Sínhossz 150 mm	453500 150
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2