

HOLEX**Digitális mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418802 800
GTIN	4045197529107
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, digitális kijelző. Optimális siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőhíd keménybevonatos alumíniumból, két, egymáshoz képest 90°-kal elforgatott furattal (M2,5) mérőbetétek rögzítéséhez.

Tartalom:

Inkluzív mérőtapintó 434900sz. 2 méret, 3mérőhíd (150, 300 és 450 mm), 1elem 081560sz. LR44 méret és gyári kalibrálási bizonyítvány.

Opcionális tartozék:

Mindegyik 434900 – 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó M2,5 menettel.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 800 mm
Kalibrálás	A1
Mérőhíd keresztmetszete	23,5 × 9 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,06 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR44
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes

Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000

Tartozék

Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20

Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44	081560 LR44
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4

Acél tapintó Típus 29/20

434900 29/20