

**T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) egyenként, Típus: 1212200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375305 1212200
GTIN	4020772080440
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

- **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

Menethossz b	120 mm
Kő szélessége e	18 mm
Magasság k	7 mm
Keskeny kő szélessége a	11,7 mm
T-horony névleges méret	12 mm
Menet G	M12
Hossz L	200 mm

Típus	787
Termék fajtája	Horonycsavar