

Mitutoyo**Digitális magasságmérő műszer Linear Height, Típus: 600EG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445390 600EG
GTIN	4946368665504
Árucikk kategória	44B

Leírás**Kivitel:**

Új generációs LH-600E digitális magasságmérő készülék kategóriájának **legnagyobb pontosságával**. Egyszerűen kezelhető a kijelzőn megjelenő menüvezérléssel a magától értetődő kezelőfelületnek köszönhetően, Háttérvilágítású, 14,5 cm méretű színes kijelző pneumatikus mozgató mechanizmussal. Az előre „megtanított” részprogramok automatikus lefuttatása, a GO / NG visszajelzés minden mérésnél, és a hálózattól független üzemeltetés az újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően (kb. 5 óra) lehetővé teszi a gyártási területen történő optimális felhasználást. DIGIMATIC adatkimenet digitális mérőórákhoz. Funkciók 1D és 2D mérésekhez és kiértékelésekhez, tűrésértékelés riasztási funkcióval és statisztikai feldolgozás / kiértékelés. 8 GB-os vagy nagyobb pendrive-ok használhatóak. Tartó fogantyúval a készülék jobb kezelése érdekében.

Szabvány:

Új generációs LH-600E digitális magasságmérő készülék kategóriájának **legnagyobb pontosságával**.

- **Pneumatikus mozgató mechanizmus.**
- **Magától értetődő kezelőfelület menüvezérléssel a kijelzőn.**
- **Színes kijelző háttérvilágítással – 14,5 cm.**
- **Előre „megtanított” részprogramok automatikus lefuttatása.**
- **GO / NG visszajelzés minden mérésnél.**

- **Hálózatifüggetlen üzemeltetés az újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően (kb. 5 óra).**
- **DIGIMATIC adatkimenet digitális mérőórákhoz.**
- **Funkciók 1D és 2D mérésekhez / kiértékelésekhez.**
- **Tűrésértékelés riasztási funkcióval.**
- **Statisztikai feldolgozás / kiértékelés.**
- **8 GB-os vagy nagyobb pendrive-ok használhatóak.**

Tartalom:

Gömbtapintó Ø 5 mm, befogóval, kalibráló tömb (kúpos tapintóhoz is), adapter Ø 6 mm tapintók befogásához, hálózati adapter, NiMH akkumulátor és borítófedél.

Interfész: RS232C csatlakozó

Méréstartomány: 600 - 600 mm

Maximális felhasználási tartomány: 0 - 972 mm

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások: 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm

Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben): 1,1 + 0,6 L / 600 µm

Ismétlési pontosság, sík: 0,4 µm

Egyenesség: 4 µm

Műszaki leírás

Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	5 µm
Maximális felhasználási tartomány	0 - 972 mm
Súly	24 kg
Kivitel	tartófogantyúval
Teljes magasság	1013 mm
Méréstartomány	600 - 600 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	1,1 + 0,6 L / 600 µm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Ismétlési pontosság, sík	0,4 µm
Mérőerő	1 N
Egyenesség	4 µm
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
------------------------------------	--------