

HOLEX**Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, Előrajzolási magasság: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	443850 300
GTIN	4045197204745
Árucikk kategória	42D

Leírás**Kivitel:**

Digitális magasságmérő és előrajzoló műszer finombeállítással. Erős talp köszörült felfekvő felülettel. Jól leolvasható LCD kijelző. Rajztű, keményfém betétes.

Funkció:

Nullázás minden helyzetben. Értéktartás funkció (HOLD). ABS / INC / TOL és SET.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357 méret, 1 db 443851 sz. keményfémbetétes rajztű.

Műszaki leírás

Talpfelület szélesség	90 mm
Talpfelület hossz	135 mm
Előrajzolási magasság	300 mm
Súly	2,1 kg
Mérőoszlop keresztmetszet	23×6,1 mm

Hibahatár	0,05 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024630 300
DAkKS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024640 300

Tartozék

Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzoló magasság 300 mm	443851 300
Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzoló magasság 600 mm	443851 600
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357