

**T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett, Típus: 1614250****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 375300 1614250 |
| GTIN              | 4020772080969  |
| Árucikk kategória | 35A            |

**Leírás****Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

**Standard kivitel**, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

**Szabvány:**

**DIN 787**

**Tartalom:**

**Komplett**, extra erős 375340 sz. alátéttel és 375385 sz. magas anyával.

**Figyelem:**

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

**Műszaki leírás**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Keskeny kő szélessége a | 15,7 mm |
| Menethossz b            | 120 mm  |
| Magasság k              | 9 mm    |
| Kő szélessége e         | 25 mm   |
| T-horony névleges méret | 16 mm   |
| Menet G                 | M14     |
| Hossz L                 | 250 mm  |
| Típus                   | 787     |

Termék fajtája

Horonycsavar