

**Garant****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Árucikk kategória	41B

**Leírás****Kivitel:**

**Levelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.**

**Tartalom:**

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Mérődob Ø	19 mm
Kalibrálás	B1
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100