

**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:****Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.**

Edzett, köszörült mérőorsó.

Rögzítés rögzítőkarral.

Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Mérődob Ø	18 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Hibahatár	2 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100