

**T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) egyenként, Típus: 202080****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 375305 202080 |
| GTIN | 4020772084103 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Opcionális tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------|
| Magasság k | 12 mm |
| T-horony névleges méret | 20 mm |
| Menethossz b | 55 mm |
| Kő szélessége e | 32 mm |
| Keskeny kő szélessége a | 19,7 mm |
| Menet G | M20 |
| Hossz L | 80 mm |

| | |
|----------------|--------------|
| Típus | 787 |
| Termék fajtája | Horonycsavar |