

HOLEX

Központosító készülék nem forgó órával



Rendelési adatok

Rendelés száma	359585
GTIN	4045197606440
Árucikk kategória	32B

Leírás

Kivitel:

Stabil, műhelyben használható fémház \varnothing 42 mm mérőórával (skálaosztás 0,005 mm). A tartórúd jobb és bal oldalra felszerelhető. Vertikálisan és horizontálisan használható központosító készülék. Teljes magasság mérőtapintó nélkül 140 mm. Ajánlott fordulatszám kb. 50 – 100 ford./perc. Munkatartomány max. 300 mm. Központosítási pontosság 0,02 mm.

Felhasználás:

Furatok és tengelyek kiegyensúlyozása.

Tartalom:

Központosító készülék tartórudazattal, tartómágnessel, összekötő zsinórral **1-1 belső tapintóbetét:** 50 mm \varnothing 3,5 mm – 100 mm-hez, 100 mm \varnothing 50 mm – 200 mm-hez, 150 mm \varnothing 50 mm – 300 mm-hez, **1-1 hajlított külső tapintó:** 50 mm \varnothing 0,0 mm – 100 mm-hez, 100 mm \varnothing 0,0 mm – 200 mm-hez, 150 mm \varnothing 0,0 mm – 300 mm-hez, **1 rugózó pontozócsúcs** (centrumtapintó)

Felhasználási tartomány \varnothing belül: 3,5 - 300 mm

Felhasználási tartomány \varnothing kívül: 0 - 300 mm

Hossz szár és tapintó nélkül: 118 mm

Maximális orsófordulatszám: 50 - 100 min⁻¹

Óra méréstartománya: 3 mm

Műszaki leírás

Maximális orsófordulatszám	50 - 100 min ⁻¹
Hossz szár és tapintó nélkül	118 mm
Óra méréstartománya	3 mm
Felhasználási tartomány Ø belül	3,5 - 300 mm
Felhasználási tartomány Ø kívül	0 - 300 mm
Termék fajtája	Központisító készülék

Tartozék

Belső tapintó Típus 3	359587 3
Külső tapintóbetét Típus 2	359589 2
Mágneses tartó	359593
Külső tapintóbetét Típus 3	359589 3
Tartórúd	359592
Külső tapintóbetét Típus 1	359589 1
Belső tapintó Típus 2	359587 2
Rugós pontozócsúcs	359590
Belső tapintó Típus 1	359587 1