

Garant**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Beállító etalonok száma	1
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	19 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
------------------------------------	-----------