

## Éltapintó, Tapintófej Ø: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	359000 6
GTIN	4045197350220
Árucikk kategória	38D

### Leírás

#### Kivitel:

A tapintófej egy rugóval elasztikusan kapcsolódik a befogósárhoz és 0,01 mm-es beállítási pontosságot tesz lehetővé. **Beállítási pontosság 0,01 mm.** Minden alkatrész edzett és köszörült.

#### Kivitel reklámszöveg:

**Beállítási pontosság 0,01 mm.**

#### Felhasználás:

Munkadarabon bázis felületek vagy élek beállítására. Az orsó fordulatszáma kb. 600 ford. / perc.

#### Felhasználás reklámszöveg:

Munkadarab bázisfelületek vagy élek beállításához. Az orsó fordulatszáma kb. 600 1/perc.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	48 mm
Befogósár Ø	6 mm
Tapintófej Ø	6 mm
Termék fajtája	Tapintó

---

**Tartozék**

Tartalék rugó éltapintóhoz Øxteljes hossz 4,6X40 mm	359010 4,6X40
Tartalék rugó éltapintóhoz Øxteljes hossz 2,6X25 mm	359010 2,6X25