

3D éltapintó világító kijelzővel Hosszú, Befogósár Ø: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	359078 20
GTIN	4260192270520
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

A rugós megtámasztású tapintógömb védi a készüléket a sérüléstől, amennyiben túl erős a rávezetés. Működő alkatrészek edzve és köszörülve.

Tapintási pontosság $\pm 0,005$ mm.

Funkció:

A **tapintógömb** és a **fémes munkadarab érintkezésekor** az elemek hatására a lámpa világítani kezd = vonatkoztatási pont felismerése.

Felhasználás:

- **Munkadarab bázis felületek vagy élek beállítása.**
- **Furatközepponatok központos meghatározása a munkaorsóhoz viszonyítva.**

A Z-tengelyen történő letapintásnál a vonatkoztatási hosszt a szerszámbemérő készülékben kell meghatározni és figyelembe venni.

Tartalom:

081560 sz. A23 speciális elem.

Műszaki leírás

Teljes hossz	167 mm
Befogósár Ø	20 mm

Tapintógömb Ø	10 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 A23
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa A23	081560 A23
---	------------