

**Mahr****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

**Levelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Tartalom:**

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Mérődob $\emptyset$	17,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó $\emptyset$	6,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Kalibrálás	B1
Hibahatár	4 $\mu$ m
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

**Szolgáltatások**DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon  
nélkül Max. méréstartomány 100 mm

022010 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül  
Max. méréstartomány 25 mm

022000 25