

Mahr**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	17,5 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	4 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstartomány 100 mm

022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm

421100 25