

**Mitutoyo****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 420540 0-25   |
| GTIN              | 4946368508535 |
| Árucikk kategória | 44A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.**

**Tartalom:**

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Mérőfelületek kivitele | Keményfémbetétes |
| Mérődob Ø              | 18 mm            |
| Orsó Ø                 | 6,35 mm          |
| Leolvasás              | 0,01 mm          |
| Mérődob osztás         | 1/50 mm          |
| Méréstartomány         | 0 - 25 mm        |
| Súly                   | 0,3 kg           |
| Kalibrálás             | B1               |
| Hibahatár              | 2 µm             |
| Szabvány               | DIN 863          |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Méréstechnika  | analóg               |
| Csomagolás     | Stabil doboz         |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

## Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül<br>Max. méréstartomány 25 mm        | 022000 25  |
| DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül<br>Max. méréstartomány 100 mm | 022010 100 |