

**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:****Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.**

Edzett, köszörült mérőorsó.

Rögzítés rögzítőkarral.

Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	18 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó \emptyset	6,5 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	2 μ m
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
------------------------------------	-----------