

Mahr**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420410 50-75
GTIN	4059192003661
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Méréstartomány	50 - 75 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob Ø	17,5 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	5 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. mérésstartomány 100 mm

022050 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
mérésstartomány 100 mm

022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 50 mm

421100 50