

**Mitutoyo****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.**

**Tartalom:**

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Súly	0,4 kg
Mérődob $\emptyset$	18 mm
Mérőfelületek kivitele	Keményfémbetétes
Orsó $\emptyset$	6,35 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	2 $\mu$ m
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100

## Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
------------------------------------	-----------