

Éltapintó, Tapintófej Ø: 10/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

A tapintófej egy rugóval elasztikusan kapcsolódik a befogósárhoz és 0,01 mm-es beállítási pontosságot tesz lehetővé. **Beállítási pontosság 0,01 mm.** Minden alkatrész edzett és köszörült. Lépcsős tapintófej 10 és 4 mm Ø.

Kivitel reklámszöveg:

Beállítási pontosság 0,01 mm.

Felhasználás:

Munkadarabon bázis felületek vagy élek beállítására. Az orsó fordulatszáma kb. 600 ford. / perc.

Felhasználás reklámszöveg:

Munkadarab bázisfelületek vagy élek beállításához. Az orsó fordulatszáma kb. 600 1/perc.

Műszaki leírás

Befogósár Ø	10 mm
Tapintófej Ø	10 mm
Teljes hossz	90 mm
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Tartalék rugó éltapintóhoz Øxteljes hossz 2,6X25 mm	359010 2,6X25
Tartalék rugó éltapintóhoz Øxteljes hossz 4,6X40 mm	359010 4,6X40