

**Mitutoyo****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:****Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.**

Edzett, köszörült mérőorsó.

Rögzítés rögzítőkarral.

Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

100-125-ös mérettől festett öntvény kengyel.

**Tartalom:**

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Mérőfelületek kivitele	Keményfémbetétes
Mérődob Ø	18 mm
Orsóemelkedés	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2

Hibahatár	3 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

### Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75
------------------------------------	-----------