

Mitutoyo**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Csillógasmentesen krómozott mérődob. Tisztán gravírozott és fekete osztásvonalakkal és számokkal. Kombinált finom racsnival az **egykezes**, valamint a tartóban történő használathoz. **Leolvasás 0,001 mm.**

Műszaki leírás

Leolvasás	0,001 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Súly	0,3 kg
Mérődob Ø	18 mm
Mérőfelületek kivitele	keményfémbetétes
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Kalibrálás	B1
Hibahatár	2 µm
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 25 mm	022000 25