

Garant**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkkal. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Beállító etalonok száma	1
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	19 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022050 200
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022040 200

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 100 mm	421100 100
-------------------------------------	------------