

**Kengyeles mikrométer 100-as osztás, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

**Levelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

**Tartalom:**

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 25 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérődob Ø	30 mm
Kalibrálás	B1
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül  
Max. méréstartomány 25 mm

022000 25