

Mitutoyo**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:****Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.**

Edzett, köszörült mérőorsó.

Rögzítés rögzítőkarral.

Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

100-125-ös mérettől festett öntvény kengyel.

Tartalom:

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	18 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsóemelkedés	1/50 mm
Orsó \emptyset	6,35 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Mérőfelületek kivitele	Keményfémbetétes
Kalibrálás	B2

Hibahatár	3 μ m
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022050 200
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022040 200

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 100 mm	421100 100
-------------------------------------	------------